

Fiche technique produit

(Photo non contractuelle)



Boîte d'appareillage pour micromodules

Référence : 52076

Produit de la gamme : **XL Air'métie**



Caractéristiques :

Diamètre 67mm

Profondeur 40mm

Accepte gaine ICTA Ø16 et Ø20

Peut être monté sur placo alvéolaire

Tenue fil incandescent : 850°C (Te < 30s).

Protection contre les corps solides et liquides (IP) : 40

Protection contre les impacts (IK) : 04

Conformités :

Conformes à la norme NF EN 60670-1 de juillet 2005

Conformes à la directive 2014/35/UE sur la base de la norme harmonisée NF EN 60670-1.

Composition :

Boîte en PP de couleur bleu

Membranes d'étanchéité en SBS de couleur grise

Caractéristiques climatiques :

Température de stockage de -10°C à +70°C



Température d'utilisation de -5°C à +60°C

Référence dérivée :

53065 : Boîte de centre DCL pour micromodules

52093 : Boîte d'appareillage 2 postes pour micromodule

Dimensionnel :




Votre distributeur :




ZAC du Peuras
38210 TULLINS
Tél : 04.76.06.50.33
Fax : 04.76.06.43.81

Fiche technique produit


Instruction de montage :




1
Pré-percer l'entrée de boîte sélectionnée
Y engager l'extrémité de la gaine en limitant son dépassement dans la boîte




2
Faire sortir le câble de la boîte




3
Hors boîte, alimenter le micromodule
Le raccorder à la commande locale



4
Placer le micromodule dans le logement latéral



5
Mettre en place la boîte:
a L'engager par son logement latéral dans le trou de la plaque de plâtre, puis la faire pivoter
b Serrer les étriers sans forcer



6
Fixer la commande locale à la boîte

Votre distributeur :



ZAC du Peuras
38210 TULLINS
Tél : 04.76.06.50.33
Fax : 04.76.06.43.81