

Les collecteurs Comap permettent d'alimenter en parallèle chaque point de puisage par son propre circuit, assurant ainsi un auto-équilibrage de l'installation. Certains collecteurs sont équipés de robinets poussoirs intégrés permettant de fermer un circuit en cas d'intervention sur celui-ci.

Les collecteurs Comap sont modulaires et peuvent ainsi être connectés entre eux afin d'obtenir le nombre exact de sorties souhaitées.

Au-delà de 6 sorties, l'utilisation de collecteurs 1" ou plus est conseillée pour minimiser les pertes de charge.

### Avantages


Les collecteurs sont conçus pour être utilisés avec la plupart des systèmes MultiSkin, PexPress et de compression (gammes 829, 839, 825 et 835).

### Caractéristiques techniques

- Conçu pour les applications chauffage et sanitaire jusqu'à 110 °C et 16 bar.



|                   |                                  |
|-------------------|----------------------------------|
| Description       | 9800 - 2 sorties femelles 1/2"   |
| Code              | 9800302                          |
| EAN               | 03430650076112                   |
| Modèle            | <u>9800 - Collecteur barreau</u> |
| Entrée            | G 1" F                           |
| Sortie            | G 1/2" F                         |
| Nombre de sorties | 2                                |



**Dimensions Collecteurs barreau - 9800**

| Type                            | Dimensions        |                   |                   |           |            |            |            |           |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|
|                                 | D1<br>["]         | D2<br>["]         | D3<br>["]         | D4<br>["] | H1<br>[mm] | H2<br>[mm] | H3<br>[mm] | A<br>[mm] |
| 9800 - 2 sorties femelles 1/2"  | G $\frac{3}{4}$ " | G $\frac{3}{4}$ " | G $\frac{1}{2}$ " | 23        | 50         | 23         | 31         | 35        |
| 9800 - 3 sorties femelles 1/2"  | G $\frac{3}{4}$ " | G $\frac{3}{4}$ " | G $\frac{1}{2}$ " | 23        | 50         | 23         | 31         | 35        |
| 9800 - 4 sorties femelles 1/2"  | G $\frac{3}{4}$ " | G $\frac{3}{4}$ " | G $\frac{1}{2}$ " | 23        | 50         | 23         | 31         | 35        |
| 9800 - 5 sorties femelles 1/2"  | G $\frac{3}{4}$ " | G $\frac{3}{4}$ " | G $\frac{1}{2}$ " | 23        | 50         | 23         | 31         | 35        |
| 9800 - 6 sorties femelles 1/2"  | G $\frac{3}{4}$ " | G $\frac{3}{4}$ " | G $\frac{1}{2}$ " | 23        | 50         | 23         | 31         | 35        |
| 9800 - 7 sorties femelles 1/2"  | G $\frac{3}{4}$ " | G $\frac{3}{4}$ " | G $\frac{1}{2}$ " | 23        | 50         | 23         | 31         | 35        |
| 9800 - 8 sorties femelles 1/2"  | G $\frac{3}{4}$ " | G $\frac{3}{4}$ " | G $\frac{1}{2}$ " | 23        | 50         | 23         | 31         | 35        |
| 9800 - 9 sorties femelles 1/2"  | G $\frac{3}{4}$ " | G $\frac{3}{4}$ " | G $\frac{1}{2}$ " | 23        | 50         | 23         | 31         | 35        |
| 9800 - 10 sorties femelles 1/2" | G $\frac{3}{4}$ " | G $\frac{3}{4}$ " | G $\frac{1}{2}$ " | 23        | 50         | 23         | 31         | 35        |
| 9800 - 2 sorties femelles 1/2"  | G 1"              | G 1"              | G $\frac{1}{2}$ " | 27        | 50         | 27         | 38         | 41        |
| 9800 - 3 sorties femelles 1/2"  | G 1"              | G 1"              | G $\frac{1}{2}$ " | 27        | 50         | 27         | 38         | 41        |
| 9800 - 4 sorties femelles 1/2"  | G 1"              | G 1"              | G $\frac{1}{2}$ " | 27        | 50         | 27         | 38         | 41        |
| 9800 - 5 sorties femelles 1/2"  | G 1"              | G 1"              | G $\frac{1}{2}$ " | 27        | 50         | 27         | 38         | 41        |
| 9800 - 6 sorties femelles 1/2"  | G 1"              | G 1"              | G $\frac{1}{2}$ " | 27        | 50         | 27         | 38         | 41        |
| 9800 - 7 sorties femelles 1/2"  | G 1"              | G 1"              | G $\frac{1}{2}$ " | 27        | 50         | 27         | 38         | 41        |
| 9800 - 8 sorties femelles 1/2"  | G 1"              | G 1"              | G $\frac{1}{2}$ " | 27        | 50         | 27         | 38         | 41        |
| 9800 - 9 sorties femelles 1/2"  | G 1"              | G 1"              | G $\frac{1}{2}$ " | 27        | 50         | 27         | 38         | 41        |
| 9800 - 10 sorties femelles 1/2" | G 1"              | G 1"              | G $\frac{1}{2}$ " | 27        | 50         | 27         | 38         | 41        |
| 9800 - 11 sorties femelles 1/2" | G 1"              | G 1"              | G $\frac{1}{2}$ " | 27        | 50         | 27         | 38         | 41        |
| 9800 - 12 sorties femelles 1/2" | G 1"              | G 1"              | G $\frac{1}{2}$ " | 27        | 50         | 27         | 38         | 41        |

**Classification données générales**

|                |                               |
|----------------|-------------------------------|
| Groupe Etim    | Distributeur                  |
| Classe Etim    | Collecteur nourrice           |
| Nom du produit | 9800 1" Manifold 2 x 1/2 port |
| Marque         | COMAP                         |
| type produit   | Manifolds                     |
| Code           | 9800302                       |
| EAN            | 03430650076112                |

**Classification caractéristiques**

|                                                       |                                         |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Adapté à l'eau d'usage                                | Oui                                     |
| Adapté à l'eau de chauffage                           | Oui                                     |
| Adapté à l'eau de refroidissement                     | Oui                                     |
| Convient pour l'air comprimé                          | Non                                     |
| Adapté au glycol                                      | Oui                                     |
| Convient pour l'éthanol                               | Oui                                     |
| Type de montage                                       | Montage en saillie                      |
| Modèle                                                | Simple                                  |
| Matériau                                              | Laiton                                  |
| Qualité du matériau                                   | Autre                                   |
| Traitement de surface                                 | Non traité                              |
| Diamètre nominal raccordement 1                       | 1 pouce (25)                            |
| Forme                                                 | Autre                                   |
| Diamètre extérieur du tube raccordement 1             | 26 millimètre                           |
| Raccordement 1                                        | Filetage femelle gaz cylindrique (BSPP) |
| Diamètre nominal raccordement 2                       | 1 pouce (25)                            |
| Diamètre extérieur du tube raccordement 2             | 26 millimètre                           |
| Raccordement 2                                        | Filetage femelle gaz cylindrique (BSPP) |
| Nombre de bifurcations                                | 2                                       |
| Nombre d'embranchements                               | 1                                       |
| Dérivations                                           | 1/2 pouce (15)                          |
| Diamètre externe de tube dérivation                   | 16 millimètre                           |
| Raccordement ramifications                            | Filetage femelle gaz cylindrique (BSPP) |
| Distance entre les dérivation                         | 50 millimètre                           |
| Distance déviante entre les embranchements            | Non                                     |
| Pression nominale d'article                           | PN 16                                   |
| Température moyenne maximale (fonctionnement continu) | 110 degrés Celsius                      |
| Lié au système                                        | Oui                                     |
| Avec robinet de remplissage/vidange                   | Non                                     |
| Avec robinet de remplissage et de vidange             | Non                                     |
| Avec vanne d'arrêt                                    | Non                                     |
| Avec désaération                                      | Non                                     |
| Avec étrier de fixation murale                        | Non                                     |
| Avec matériau de fixation                             | Non                                     |
| Avec jambes                                           | Non                                     |
| Avec pieds ajustables                                 | Non                                     |
| Avec isolation                                        | Non                                     |
| Largeur                                               | 104 millimètre                          |
| Hauteur                                               | 41 millimètre                           |
| Profondeur                                            | 38 millimètre                           |
| Longueur du distributeur                              | 104 millimètre                          |

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| Longueur usinée du distributeur    | 104 millimètre |
| Longueur raccordement 1            | 11 millimètre  |
| Longueur de travail raccordement 1 | 11 millimètre  |
| Longueur raccordement 2            | 11 millimètre  |
| Longueur de travail raccordement 2 | 11 millimètre  |
| Longueur du bras latéral           | 0 millimètre   |
| Longueur de travail branchement 1  | 0 millimètre   |
| Label de contrôle KOMO             | Non            |
| Homologation selon BBR/EKS         | Non            |

Alsebergsesteenweg 454  
1653, Dworp - be

T +32 2 371 01 67  
E [be.info@aalberts-hfc.com](mailto:be.info@aalberts-hfc.com)  
I [comap.aalberts-hfc.com](http://comap.aalberts-hfc.com)