

Comap propose une gamme de tubes multicouche MultiSkin4 conformes à la norme EN ISO 21003-1 et répondent aux exigences des classes 2, 4, et 5. L'épaisseur élevée de l'aluminium MultiSkin4 en fait le tube idéal pour tous vos projets.

Caractéristiques du produit

- Diamètres disponibles : de 16 à 75 mm.
- Le tube est composé de cinq couches : polyéthylène réticulé (PEX) / Adhésif / Aluminium / Adhésif / polyéthylène réticulé (PEX).
- Le soudage bord à bord de l'âme aluminium garantit une épaisseur constante et une étanchéité maximale à l'oxygène sur toute la longueur du tube.
- Épaisseur de l'aluminium : 0,4 mm (Ø16 mm).
- Disponible en plusieurs configurations : nus, gainés, pré-isolés (6, 10 ou 13 mm d'épaisseur) et en duo (twin).

Avantages

Performances

- Le tube multicouche offre un grand confort de travail : facile à transporter et simple à mettre en œuvre (cintrage manuel, découpe rapide).
- Avec sa forte épaisseur d'aluminium, le tube MultiSkin4 conserve une parfaite linéarité et ne génère aucune rémanence lors du cintrage.

Sécurité

- Léger et pratique à transporter dans des cartons individuels de 100 m, le tube multicouche limite la pénibilité et les risques liés aux fortes charges.
- Beaucoup moins de risque de vol sur chantier par rapport aux tubes cuivre.

Caractéristiques techniques

MultiSkin4 convient à toutes les applications de chauffage et de plomberie. Les tubes peuvent être utilisés dans de nouvelles installations ainsi que pour des rénovations. Ils peuvent être cachés ou exposés.

Le système MultiSkin est conçu pour les applications suivantes :

- Eau sanitaire : +5 °C à +95 °C (température de service) et 10 bar (pression de service maximale).
- Chauffage et refroidissement : -10 °C à +95 °C (température de service) et 10 bar (pression de service maximale).
- Eaux pluviales : -10 °C à +95 °C (température de service) et 10 bar (pression de service maximale).
- Air comprimé : -10 °C à +70 °C (température de service) et 10 bar (pression de service maximale).



Description	Tube Multiskin4 Barres 20x2,0
Code	B111009002
EAN	03430650430853
Modèle	<u>MSS3 - Tube Multiskin4 Barres</u>
Dimensions	20 x 2 - 3 m

Dimensions du tube MultiSkin4

Diamètre de tube Ø mm	16	20	26	32	40	50	63	75
Diamètre intérieur [mm]	12	16	20	26	33	42	54	63
Épaisseur d'aluminium [mm]	0.4	0.4	0.5	0.7	0.7	0.9	1.2	1.2
Rayon minimal de cintrage sans outillage [mm]	≥ 5xDu 80	≥ 5xDu 100	≥ 5xDu 130	-	-	-	-	-
Rayon minimal de cintrage avec outil à cintrer [mm]	≥ 3xDu 48	≥ 3xDu 60	≥ 3xDu 78	-	-	-	-	-
Poids [g/m]	125	147	285	390	528	766	1155	1507
Capacité [l/m]	0.113	0.201	0.314	0.531	0.855	1.385	2.290	3.117
Épaisseur du tube [mm]	2.0	2.0	3.0	3.0	3.5	4.0	4.5	6.0

Classification données générales

Groupe Etim	Tubes
Classe Etim	tube lisse multicouche
Nom du produit	MSS Tube Multiskin4 Barres 20x2-3m
Marque	COMAP
type produit	MultiSkin Pipe MS4
Code	B111009002
EAN	03430650430853

Classification caractéristiques

Matériel à faible	Matière synthétique
Classe de qualité à faible	PEHD-Xc
Matière entre le bas	Aluminium
Classe de qualité entre faible	Autre
Matériaux extérieur faible	Matière synthétique
Niveau couche externe	PEHD-Xc
Nombre de couches	5
Renforcé en fibre de verre	Non
Arrêt de la diffusion	Non
Longueur maximale. Température moyenne (continue)	70 Degrees celsius
Nom. diamètre interieur	DN15
Diamètre extérieur tube	20 Millimetre
Épaisseur de paroi	2 Millimetre
Systémique	Oui
Température moyenne maximale (temporaire)	95 Degrees celsius
Pression de service à 20 grC Max	10 Bar
Rugosité	0.01 Millimetre
coefficient de dilatation	0.02 Millimetre per metre Kelvin
Flexible	Oui
Convient pour montage en saillie	Oui
courbure minimale du rayon	60 Millimetre
Couleur tuyau	Blanc
Avec boîtier	Non
Équipements au gaz QA	Non
Label de contrôle KIWA	Oui
Avec bande chauffante	Non
Sceau de contrôle KOMO	Oui
plafonné	Non

Trouvez de plus amples informations en ligne:[Installation et mode d'emploi](#)[DVGW certificate Metallic Press](#)[DVGW certificate Synthetic Press](#)[DVGW certificate Synthetic Push](#)[DVGW certificate of conformity Metallic Press](#)[DVGW certificate of conformity Synthetic Press](#)[DVGW certificate of conformity Synthetic Push](#)[Kiwa certificate](#)[NF certificate](#)[PZH certificate](#)[MultiSkin ÉMI certificate HUN](#)[Certificate MultiSkin RUS](#)[FDES certificate FRA](#)[MultiSkin 4 Press KIWA](#)[MultiSkin 4 Press KOMO](#)[MultiSkin Multicouche leaflet](#)

Boulevard de la Bataille de Stalingrad 77-79
(Parkview building A 3rd floor)
69100, Villeurbanne - fr

T +33 (0) 986 000 400

E fr.info@aalberts-hfc.com

I comap.aalberts-hfc.com/fr